

Garant**Profieldrukpen binnenzeskant metrisch $\varnothing d = 12$ mm, WC/C, Zeskant: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	293044 5
GTIN	4062406785086
Artikelklasse	29L

Omschrijving**Uitvoering:**

Met hoogrendementcoating (wolframcarbide/koolstof). Geoptimaliseerde geometrie van de snijkant (uithollingsvorm) voor profielruimen in roestvrij staal.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.

T.b.v.:

Profielbroots nr. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Technische beschrijving

L	11 mm
Voorboor- \varnothing	5,09 mm
Sleutelwijdte	5 mm
Tolerantie	+0,08 tot +0,1 mm
Snijmateriaal	HSS
Voeding f in RVS < 900 N/mm ²	0,06 mm
Profiel	Zeskant

L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Coating	WC/C
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	30 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		