

**Compacte finishschijf (SiC), Schijf-Ø×breedte×boring-Ø: 175X25X32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568742 175X25X32
GTIN	4062406781781
Artikelklasse	52M

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte vliesschijven zorgen voor een **reproduceerbare finish**, omdat er steeds nieuwe slijpkorrel actief is. **Geen verandering in de werkstukgeometrie, geen slijpgroefvorming, lange standtijd.**

Toepassing:

Op **slijpmachines** of handslijpmachines met spandoorn nr. 556380 maat 1–2 en reduceerflens nr. 568782. Geschikte slijpsteendresser nr. 568785.

Finishschijf van gewikkeld vezelvlies. Zorgt voor een **fijne, glanzende finish**, bijv. bij de productie van hydraulische cilinders, turbineschoepen, bestekken enz.

Technische beschrijving

Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Uitvoering	6S fine
Breedte	25 mm
Slijpmiddelaanduiding	SiC

Boring-Ø	32 mm
Fijnheidsgraad	fijn
Hardheidsgraad	middel
Schijf-Ø	175 mm
Aandrijfmachine	Slijpmachine
Producttype	Compacte schijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		