



Assortiment montagegereedschap, 74-delig in gereedschapstas, Aantal delen: 74



Bestelgegevens

Bestelnummer	686020 74
GTIN	4062406785284
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige textieltassen uitgerust met praktische assortimenten gereedschap, als een collega bij uw dagelijkse werkzaamheden.

Levering:

Rolbandmaat: 1 St. nr. 462010 gr. 5

Aluminium waterpas: 1 St. nr. 467435 gr. 400

Vijlenset: 1 St. nr. 517419 gr. 200

Metaalzaagbeugel met bimetalen blad: 1 St. nr. 580750 gr. 300

Steeksleutelset 6 – 34 mm met klemhouder: 1 st. nr. 610960 gr. 12 (6x7 – 30x34) met 1 st. nr. 611500 gr. 12

Set haakse schroevendraaiers zeskant, lang, met kogelkop: 1 st. nr. 627225 gr. 9 (1,5 – 10 mm)

Dopsleutelassortiment 1/4 Inch: 1 st. nr. 630368 gr. 6 (29-delig)

Sleuf schroevendraaiër: resp. 1 st. nr. 660701 gr. 3, 4, 7

Sleufschroevendraaiër: resp. 1 st. nr. 668401 gr. 0, 1, 2

Gar. combinatietang: 1 St. nr. 702995 gr. 180

Waterpomptang: 1 St. nr. 706145 gr. 250

platte rondbektang: 1 St. nr. 713595 gr. 200

Gar. zijsnijtang: 1 St. nr. 725245 gr. 160

Bankhamer: 1 St. nr. 750125 maat 300

Mes, universeel: 1 St. nr. 845039 gr. 160

Lederen werkhandschoenen (paar): 1 St. nr. 094055 maat 10

Veiligheidsbril: 1 st. nr. 096845 gr. CLEAR
 Oorkappen: 1 st. nr. 097795 maat STEEL
 Gereedschapstas van textiel: 1 St. nr. 692262 gr. 2

Opmerking:**Gereedschap wordt los bijgeleverd.**

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Technische beschrijving

Aantal delen	74
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

Gereedschapstas van textiel Type 2	692262 2
Handschoenen, paar Rundvolleder Handschoenmaat 10	094055 10
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 2	668401 2
Universeel mes met spuitgietzink-greep 18 mm Totale lengte 160 mm	845039 160
Vanadium-combinatietang, blank, met 2-componenten- grepen Totale lengte 180 mm	702995 180
Waterpomptang, gezwart, met beklede grepen totale lengte 250 mm	706145 250
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 7 mm	660701 7
Zijsnijtang, blank, met beklede grepen Totale lengte 160 mm	725245 160
	517419 200

Set vijlen met tweecomponenten-handvat, 5-delig in rolltas
Lengte zonder arend 200 mm

Kunststof klemhouder Voor aantal sleutels 12	611500 12
Oorkappen Type STEEL	097795 STEEL
Comfort-veiligheidsbril Tint CLEAR	096845 CLEAR
Aluminium waterpas Lengte 400 mm	467435 400
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 3 mm	660701 3
Steeksleutelset Aantal sleutels 12	610960 12
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 4 mm	660701 4
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 0	668401 0
Mini-beugelzaag met bimetalen blad 24 tanden Bladlengte 300 mm	580750 300
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 1	668401 1
Bankhamer Gewicht zonder steel 300 g	750125 300
Rolbandmaat Bandlengte 5 m	462010 5
Halfronde tang, gebogen, blank, met beklede grepen totale lengte 200 mm	713595 200
Set sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld Aantal sleutels 9	627225 9
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 29-delig Type 6	630368 6