


Garant UNILINE

Legbord met kabeldoorvoer voor U-vorm, Type: L**Bestelgegevens**

Bestelnummer	955483 L
GTIN	4062406785550
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Legbord van plaatstaal voor UNI Tower. Legborden worden beveiligd tegen kantelen met Easyfix kunststof pluggen.

Achterste beide hoeken 45° afgeschuind voor kabeldoorvoer. Schuko-stekker kan in de hoek van het legbord worden doorgeleid.

T.b.v.:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Niet configureerbaar.**

Technische beschrijving

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte	690 mm
Legbord dikte	30 mm
Diepte	478 mm
Hoogte	30 mm
Hoogteverstelling in raster	37 mm
Producttype	Legbord

