

Garant UNILINE

UNI Z-Tower stationair U-vorm, Type: SM**Bestelgegevens**

Bestelnummer	955454 SM
GTIN	4062406785512
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Halfhoge UNI Z-Tower met 25 mm dik legbord van bamboe. Aan alle zijden, zowel binnen als buiten, geperforeerde wanden \square 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix haken en houders. Borstelstrip aan de achterkant voor het geleiden van kabels en met extra kabelopening. Representatief en modulair uitgiftesysteem voor directe toegang tot werk materiaal en snelle visualisatie van informatie. Variabel en universeel bruikbaar voor diverse toepassingen en configuraties. Inbouw van lades alleen mogelijk in maat M.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

Opmerking:

Accessoires zoals aanduidingsborden, opzetstukken, pictogrammen, legborden, lades, deuren en handgreep vindt u onder nr. 955474 – 955499.

Technische beschrijving

Breedte	750 mm
Nuttige diepte	510 mm

Serie	Z-Tower
Nuttige breedte	540 mm
Gewicht	69 kg
Diepte	750 mm
Hoogte	945 mm
Tower-compartiment effectieve hoogte	850 mm
Werkblad dikte	25 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9x9
Hoogteverstelling in raster	37
Producttype	Toren met gatenwand