


Garant UNILINE

**Legbord met kabeldoorvoer voor U-vorm, Type: M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955483 M
GTIN	4062406785543
Artikelklasse	9GC

**Omschrijving****Uitvoering:**

Legbord van plaatstaal voor UNI Tower. Legborden worden beveiligd tegen kantelen met Easyfix kunststof pluggen.

Achterste beide hoeken 45° afgeschuind voor kabeldoorvoer. Schuko-stekker kan in de hoek van het legbord worden doorgeleid.

**T.b.v.:**

UNI Tower; UNI Z-Tower.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Niet configureerbaar.**

**Technische beschrijving**

Hoogteverstelling in raster	37 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Hoogte	30 mm
Legbord dikte	30 mm
Diepte	478 mm
Breedte	540 mm
Producttype	Legbord

