

Garant GRIDLINE

Werkbankwagen ToolTruck voor L-BOXX®, Type: 4**Bestelgegevens**

Bestelnummer	914574 4
GTIN	4062406785581
Artikelklasse	9GT

Omschrijving**Uitvoering:**

De werkbankwagen ToolTruck is met een werkblad van X-ABS voor hoge technische eisen geschikt. Open compartiment met 4 uittrekbare legborden, geschikt voor 4 × kunststof systeemkoffer L-BOXX®, die eenvoudig en snel in- en uitgeklikt kunnen worden. Er passen resp. 2 × kunststof systeemkoffer L-BOXX® nr. 693330 gr. 102 en gr. 136. Of als alternatief: 2 × nr. 693330 gr. 102; 1 × gr. 238 (bij uitbreiding van het 3e uittrekbare legbord). **Hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van LDPE.** Een **centrale vergrendeling** sluit deur, lades en uittrekbare legborden.

Kastgedeelte met deur en 2 legborden.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Opmerking:

Optioneel opbergvak voor waardevolle spullen / zijvak nr. 914791 niet geïntegreerd in de centrale vergrendeling van de ToolTruck, sluit met afzonderlijk stiftcilinderslot. Verdere accessoires en indelingsmateriaal zijn te vinden in groep 95. Systeemkoffer L-BOXX® wordt niet meegeleverd.

Technische beschrijving

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
--------------------------------------	---

Diepte	500 mm
Serie	ToolTruck
Stootranden	ja
kan omlaag worden gebracht	nee
Gewicht	89 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Breedte	1195 mm
Aantal deuren	1
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Hoogte	1000 mm
Materiaal werkblad	X-ABS
Uittrekbaar legbord nuttige breedte	370 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Wielenset voor gereedschapswagen en werkbankwagen Type G	915567 G
Slotplaat voor GridLine Type VA21	914227 VA21