

Garant GRIDLINE

Werkbankwagen ToolTruck met volledig uittrekbare lades voor L-BOXX®, 16×16G, Type: 10



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 914575 10 |
| GTIN | 4062406785598 |
| Artikelklasse | 9GT |

Omschrijving

Uitvoering:

De werkbankwagen ToolTruck is met een werkblad van X-ABS voor hoge technische eisen geschikt. Open compartiment met 4 uittrekbare legborden, geschikt voor 4 × kunststof systeemkoffer L-BOXX®, die eenvoudig en snel in- en uitgeklikt kunnen worden. Er passen resp. 2 × kunststof systeemkoffer L-BOXX® nr. 693330 gr. 102 en gr. 136. Of als alternatief: 2 × nr. 693330 gr. 102; 1 × gr. 238 (bij uitbreiding van het 3e uittrekbare legbord). **Hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van LDPE.** Een **centrale vergrendeling** sluit deur, lades en uittrekbare legborden.

Met 6 lades.

Levering:

Met indeling:

per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 gr. 75;

per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 gr. 125.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Opmerking:

Optioneel opbergvak voor waardevolle spullen / zijvak nr. 914791 niet geïntegreerd in de centrale vergrendeling van de ToolTruck, sluit met afzonderlijk stiftcilinderslot. Verdere accessoires en indelingsmateriaal zijn te vinden in groep 95. Systeemkoffer L-BOXX® wordt niet meegeleverd.

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------|
| Breedte | 1195 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Ladefronthoogte | 75 mm |
| Ladefronthoogte | 75 mm |
| Ladefronthoogte | 75 mm |
| Ladefronthoogte | 125 mm |
| Ladefronthoogte | 200 mm |
| Ladefronthoogte | 200 mm |
| Hoogte | 1000 mm |
| Materiaal werkblad | X-ABS |
| Stootranden | ja |
| Lades nuttige breedte | 400 mm |
| Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 |
| Lades nuttige breedte in G | 16 |
| Aantal lades | 6 |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 16×16 |
| Gewicht | 104 kg |
| Lades nuttige diepte in G | 16 |
| Individuele ladeontgrendeling | Eenhands |
| Lades nuttige diepte | 400 mm |
| Serie | ToolTruck |
| ComfortClose | nee |
| Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 |
| kan omlaag worden gebracht | nee |
| Aantal deuren | 0 |
| Uittrekbaar legbord nuttige breedte | 370 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 40 kg |

| | |
|--|-----------------------|
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Productnaamattribuut | 16×16G |
| Producttype | mobiele werkbank |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm | 951510 75 |
| Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm | 951510 125 |
| Wielenset voor gereedschapswagen en werkbankwagen Type G | 915567 G |
| Slotplaat voor GridLine Type VA21 | 914227 VA21 |