

Garant UNILINE

UNI Z-Tower verrijdbaar U-vorm, Type: L**Bestelgegevens**

Bestelnummer	955455 L
GTIN	4062406785628
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Halfhoge UNI Z-Tower met 25 mm dik legbord van bamboe. Aan alle zijden, zowel binnen als buiten, geperforeerde wanden \square 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix haken en houders. Borstelstrip aan de achterkant voor het geleiden van kabels en met extra kabelopening. Representatief en modulair uitgiftesysteem voor directe toegang tot werkmateriaal en snelle visualisatie van informatie. Variabel en universeel bruikbaar voor diverse toepassingen en configuraties. Inbouw van lades alleen mogelijk in maat M. Z-Tower met zijpaneel. Het aanduidingsbord nr. 955444 is bijpassend. Met 4 zwenkwielen, \varnothing 125 mm, 2 met vergrendeling.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

Opmerking:

Accessoires zoals aanduidingsborden, opzetstukken, pictogrammen, legborden, lades, deuren en handgreep vindt u onder nr. 955474 – 955499.

Technische beschrijving

Nuttige diepte	510 mm
----------------	--------

Serie	Z-Tower
Wiel-Ø	125 mm
Diepte	750 mm
Gewicht	86 kg
Hoogte	2070 mm
Nuttige breedte	690 mm
Breedte	750 mm
Tower-compartment effectieve hoogte	850 mm
Werkblad dikte	25 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Hoogteverstelling in raster	37
Producttype	Toren met gatenwand