

Garant UNILINE

UNI Z-Tower verrijdbaar U-vorm, Type: SM**Bestelgegevens**

Bestelnummer	955455 SM
GTIN	4062406785604
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Halfhoge UNI Z-Tower met 25 mm dik legbord van bamboe. Aan alle zijden, zowel binnen als buiten, geperforeerde wanden \square 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix haken en houders. Borstelstrip aan de achterkant voor het geleiden van kabels en met extra kabelopening. Representatief en modulair uitgiftesysteem voor directe toegang tot werkmateriaal en snelle visualisatie van informatie. Variabel en universeel bruikbaar voor diverse toepassingen en configuraties. Inbouw van lades alleen mogelijk in maat M. Met 4 zwenkwielen, \varnothing 125 mm, 2 met vergrendeling.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

Opmerking:

Accessoires zoals aanduidingsborden, opzetstukken, pictogrammen, legborden, lades, deuren en handgreep vindt u onder nr. 955474 – 955499.

Technische beschrijving

Nuttige diepte	510 mm
Gewicht	69 kg

Hoogte	1095 mm
Diepte	750 mm
Serie	Z-Tower
Wiel-Ø	125 mm
Nuttige breedte	540 mm
Breedte	750 mm
Tower-compartment effectieve hoogte	850 mm
Werkblad dikte	25 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Hoogteverstelling in raster	37
Producttype	Toren met gatenwand