

Garant UNILINE

**UNI Z-Tower verrijdbaar U-vorm, Type: M****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 955455 M      |
| GTIN          | 4062406785611 |
| Artikelklasse | 9GC           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Halfhoge UNI Z-Tower met 25 mm dik legbord van bamboe. Aan alle zijden, zowel binnen als buiten, geperforeerde wanden  $\square$  9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix haken en houders. Borstelstrip aan de achterkant voor het geleiden van kabels en met extra kabelopening. Representatief en modulair uitgiftesysteem voor directe toegang tot werkmateriaal en snelle visualisatie van informatie. Variabel en universeel bruikbaar voor diverse toepassingen en configuraties. Inbouw van lades alleen mogelijk in maat M. Z-Tower met zijpaneel. Het aanduidingsbord nr. 955444 is bijpassend. Met 4 zwenkwielen,  $\varnothing$  125 mm, 2 met vergrendeling.

**Kleur:**

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

**Opmerking:**

Accessoires zoals aanduidingsborden, opzetstukken, pictogrammen, legborden, lades, deuren en handgreep vindt u onder nr. 955474 – 955499.

**Technische beschrijving**

|                |        |
|----------------|--------|
| Nuttige diepte | 510 mm |
|----------------|--------|

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Wiel-Ø                               | 125 mm              |
| Breedte                              | 750 mm              |
| Nuttige breedte                      | 540 mm              |
| Hoogte                               | 2070 mm             |
| Gewicht                              | 79 kg               |
| Serie                                | Z-Tower             |
| Diepte                               | 750 mm              |
| Tower-compartiment effectieve hoogte | 850 mm              |
| Werkblad dikte                       | 25 mm               |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster  | 9×9                 |
| Hoogteverstelling in raster          | 37                  |
| Producttype                          | Toren met gatenwand |