

**Accu-slagschroefmachine, Type: GDR18V200****Bestelgegevens**

Bestelnummer	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Accu-slagschroefmachine.

- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Weergave van het acculadingsniveau.**

Compacte 18V-slagschroefmachine met 1/4 inch bitopname.

- **Hoog draaimoment en hoog aantal slagen (4000 min⁻¹) voor een hoge werksnelheid bij schroefwerkzaamheden in metaal (tot M16) en hout.**
- **Zeer korte uitvoering voor een perfecte hantering ook in zeer beperkte ruimtes en bovenhands.**

Levering:

Inclusief 2 x Li-ion-accu's, lader, L-BOXX.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851 – 073867.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Energievoorziening	Accuvoeding

Fabrikantnummer	GDR18V200
Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale vibratie volgens EN	14 m/s ²
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	4 Ah
Accutype	Lithium-ion
Aantal slagen	0 min ⁻¹
Maximaal draaimoment hard	200 Nm
Gewicht	1,1 kg
Typisch gebruik	Strong
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Binnenzeskant
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Draaimomentstanden	1
maximaal losbreekmoment	350 Nm
Producttype	Slagschroefmachine