

**Slijpschijf (CER) Purple Grain Easy, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566357 36
GTIN	4027497150922
Artikelklasse	53L

Omschrijving**Uitvoering:**

Slijpschijf met zelfscherpende **keramische slijpkorrel (CER)** en geïntegreerde glasvezelversterkte steunschijf. **Agressief slijpgedrag** van een fiberschijf in combinatie met de **rustige loop** en het standtijdvoordeel van een lamellenslijpschijf.

Toepassing:

Toepassing op oppervlakken en langs randen.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	125 mm
Korrelgrootte	36
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Drager	Glasweefsel steunschijf

geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
aanbevolen aanzethoek	5-15 graden
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Schuurschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		