



## Accu-boorschroefmachine zonder accu, Type: GSR18V150C



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070246 GSR18V150C
GTIN	4059952523217
Artikelklasse	03B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.
- Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
- Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
- Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
- Softgrip.

Uitbreiden met **Connectivity**-module mogelijk.

#### Levering:

Inclusief L-BOXX, extra handgreep **zonder** accu en lader.

#### Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's, startersets en laders vindt u vanaf nr. 073851 en nr. 073863–073867.

### Technische beschrijving

Motortype	Borstelloze motor
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm

Gewicht	2,1 kg
Aansluiting	Bluetooth-interface
Maximale spiraalboor-Ø in hout	150 mm
Toerentalbereik 2e stand	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Fabrikantnummer	GSR18V-150C
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximaal draaimoment zacht	84 Nm
Accuspanning	18 V
Maximale vibratie volgens EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Accutype	Lithium-ion
Maximaal draaimoment hard	150 Nm
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Energievoorziening	Netvoeding
Typisch gebruik	Heavy Duty
Toerentalbereik 1e stand	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in staal	16 mm
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	Borstelloze motor, met Softgrip, zonder accu, in L-Boxx