

**Accu heteluchtpistool, Type: GHG18V50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Accu heteluchtpistolen met 2 temperaturniveaus (300° / 500°)

- **Snelle verwarming, slechts 6 seconden tot 300°.**
- **Led-verlichting voor verlichting van het werkgebied.**
- **Compatibel met alle nippels van kabelgebonden heteluchtpistolen van Bosch.**

Levering:

Zonder accu, zonder lader. Incl. L-BOXX, reflectormondstuk en reduceermondstuk.

Opmerking:

Bijbehorende accu's, startersets en laders voor het Bosch 18V-systeem vindt u onder nr. 073851 – nr. 073858 en nr. 073863 – nr. 073867.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	GHG18V-50
Aantal inbegrepen accu's	0
Gewicht	590 g

Luchttemperatuur	300 - 500 °C
Luchtvolumestroom	175 l/min
Accutype	Lithium-ion
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Accuspanning	18 V
Aantal temperatuurniveaus	2
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Producttype	Heteluchtpistool, HE 20-600