

**Accu-slagschroefmachine, Type: GDS1050HC****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | 074052 GDS1050HC |
| GTIN          | 4059952548616    |
| Artikelklasse | 03B              |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Accu-slagschroefmachine.

- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Weergave van het acculadingsniveau.**

3/4 inch slagschroefmachine met **BITURBO** brushless-technologie en **bluetooth-connectivity**.

- **3 snelheids-/draaimomentstanden.**
- **2 bedrijfstypes voor metaal en hout.**
- **Andere parameters via de Toolbox-app individueel instelbaar.**

**Levering:**

Inclusief 2 × Li-ion-accu's, lader, L-BOXX.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073867.

**Technische beschrijving**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Maximaal draaimoment hard       | 1050 Nm    |
| Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9) | M24        |
| Typisch gebruik                 | Heavy Duty |
| Gereedschapsopname afmeting     | 3/4 inch   |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Verpakking                                     | Systeemkoffer (L-Boxx)     |
| Accuspanning                                   | 18 V                       |
| Maximale vibratie volgens EN                   | 13,5 m/s <sup>2</sup>      |
| Accutype                                       | Lithium-ion                |
| Aantal inbegrepen accu's                       | 2                          |
| Aantal slagen                                  | 0 - 2600 min <sup>-1</sup> |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V                 |
| Gereedschapsopname aandrijfprofiel             | Buitenvierkant             |
| Energievoorziening                             | Accuvoeding                |
| Gewicht  | 2,9 kg                     |
| Accucapaciteit                                 | 8 Ah                       |
| Fabrikantnummer                                | GDS18V-1050HC              |
| maximaal losbreekmoment                        | 1700 Nm                    |
| Draaimomentstanden                             | 3                          |
| Aansluiting                                    | Bluetooth-interface        |
| Producttype                                    | Slagschroefmachine         |