

Garant**Setting Bench SB 1, Type: 1500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	439900 1500
GTIN	4062406785727
Artikelklasse	41R

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenvoudig en comfortabel te bedienen, horizontaal instelapparaat met voor de werkplaats geschikt touchscreen voor het instellen van binnen- en buitenmeetgereedschap. Het apparaat is hoogwaardig afgewerkt en beschikt over een massieve granieten basis en zeer nauwkeurige geleidingen. De uiterst nauwkeurige motorbesturing regelt de vooraf ingestelde waarden in realtime bij, ook als verschillende meetkrachten worden toegepast. Meertalige software. USB-aansluitingen voor printer en scanner.

Functie:

- **Invoer van binnen- en buitenmaten in millimeters of inch mogelijk.**
- **Geïntegreerde tolerantiecalculator met snelkeuze van min.-, max.- en gemiddelde waarden.**
- **Opslaan van favorieten voor het herhaalde instellen van meetmiddelen.**
- **Het verloop (historie) wordt geregistreerd en kan altijd worden opgeroepen.**

Levering:

Inclusief netadapter, stofhoes, fabriekskalibratie, handleiding, transporthouders.

Accessoires:

Adapter nr. 439910; 439912; 439915; 439916, printer nr. 085505, 2D-barcode-scanner nr. 439930 gr. 1950GHD, tafelcontactdoos nr. 081163; 081179.

Opmerking:

Grenswaarde van de meetafwijking (MPE) volgens VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 blad 17.2.

Toegestane omgevingsomstandigheden 20 °C ±3 K, gemeten met gekalibreerde standaarden of standaardmeetinstallaties met behulp van de geïntegreerde temperatuurcompensatie.

Technische beschrijving

Aansluiting	USB-aansluiting
Basisplaat diepte	320 mm
Displaytype	TFT-touchscreen
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Voeding	100 – 240 V
Meetbereik buiten	40,1 - 1556 mm
Hoogte	706 mm
Gewicht	430 kg
Aflezing	0,001 mm
Uitgangsspanning	24V, 5A
Testrapport	Testrapport van de producent
Displaymaat	10 inch
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Nauwkeurigheid	1,5 + L(mm)/300 µm
Energievoorziening	Netvoeding
Grondplaat lengte	2240 mm
Wattage	150 W
Netspanning	100 - 240 V
Herhalingsnauwkeurigheid (2 σ)	1 µm
Meetbereik binnen	1 - 1516 mm
Producttype	Afstelapparaat