

**Schuurband Actirox AK890Y (CER), 50×2000 mm, Korrelgrootte: 36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558380 36
GTIN	4018875090527
Artikelklasse	56V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schuurband **Actirox AK890Y** met geometrisch gevormde keramische slijpkorrel **met zeer hoog en agressief slijpvermogen**. De sterk slijpende extra laag (**TOP SIZE**) zorgt voor een koele slijping en uitstekende standtijd. Robuuste Y-polyester basis voor gebruik op **stationaire schuurmachines**.

**Toepassing:**

Voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor **edelstaal en superlegeringen**.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	36
Serie	AK890Y
Slijpmiddel	Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	50 mm
Schuurband lengte	2000 mm
Productnaamattribuut	50×2000 mm
Producttype	Schuurband

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	geschikt	35-40 m/s	
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32-38 m/s	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20-25 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	32-38 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	25-30 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	20-25 m/s	H
RVS	geschikt	18-30 m/s	
Ti	onder voorwaarden geschikt	10-20 m/s	
GG(G)	geschikt	30-45 m/s	K
CuZn	geschikt	35-45 m/s	N
Uni	geschikt		
droog	geschikt		