

**Schuurband Actirox AK890Y (CER), 75×2000 mm, Korrelgrootte: 36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558381 36
GTIN	4018875090541
Artikelklasse	56V

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuurband **Actirox AK890Y** met geometrisch gevormde keramische slijpkorrel **met zeer hoog en agressief slijpvermogen**. De sterk slijpende extra laag (**TOP SIZE**) zorgt voor een koele slijping en uitstekende standtijd. Robuuste Y-polyester basis voor gebruik op **stationaire schuurmachines**.

Toepassing:

Voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor **edelstaal en superlegeringen**.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	36
Serie	AK890Y
Slijpmiddel	Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	75 mm
Schuurband lengte	2000 mm
Productnaamattribuut	75×2000 mm
Producttype	Schuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt	35-40 m/s	
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	32-38 m/s	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	20-25 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	32-38 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	25-30 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	20-25 m/s	H
RVS	geschikt	18-30 m/s	
Ti	onder voorwaarden geschikt	10-20 m/s	
GG(G)	geschikt	30-45 m/s	K
CuZn	geschikt	35-45 m/s	N
Uni	geschikt		
droog	geschikt		