



Stiffrezenset 8-delig, Z staal – grof, HM8



Bestelgegevens

Bestelnummer	547120 8
GTIN	4067263104582
Artikelklasse	52D

Omschrijving

Uitvoering:

De innovatieve tandgeometrie maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-Ø 6 mm. Sets met geselecteerde stiffrezen in de meest gangbare vormen en afmetingen. Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **staal en gietstaal**.

Levering:

Resp. 1 st. nr. 540740 maat A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Technische beschrijving

Vertanding afkorting	Z staal
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Serie	Vertanding Z staal
Snijmateriaal	HM

Schacht-Ø	6 mm
Aantal stiftrezen	8
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	geschikt		

Accessoires

StiftreesZ staal – grof Type A0616	540740 A0616
StiftreesZ staal – grof Type A1020	540740 A1020
StiftreesZ staal – grof Type A1225	540740 A1225
StiftreesZ staal – grof Type C1225	540740 C1225
StiftreesZ staal – grof Type D1009	540740 D1009
StiftreesZ staal – grof Type F1225	540740 F1225
StiftreesZ staal – grof Type G0820	540740 G0820
StiftreesZ staal – grof Type L1020	540740 L1020