



## Stereomicroscoop met oplichtende basis, zonder verlichting, Type: M50



### Bestelgegevens

Bestelnummer	491753 M50
GTIN	7630003572254
Artikelklasse	49B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Modulair assortiment en hierdoor optimale aanpassing van de microscoop aan de toepassing.**
- **Parfocaal afgestemd optieksysteem: De scherpte blijft bij het wisselen van de vergroting constant.**
- **Ergonomisch design.**
- **ESD-uitvoering voorkomt schade door statische ontladingen.**

Vijftraps vergrotingswisselaar: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

#### Levering:

Optiekdrager, binoculaire schuine tubus 45°, 2× brildragersoculair, objectief achromaat 1.0×, statief, stofhoes (antistatisch).

Oplichtende basis incl. tafelinzetdeel zwart/wit.

#### Accessoires:

LED-verlichting nr. 491755 en doorvallende verlichting nr. 491777 Gr. BLI.

#### Opmerking:

Let op de leveromvang, omdat productafbeeldingen iets kunnen afwijken.

### Technische beschrijving

Zoom	5:1
Optieksysteem	Greenough parfocaal
Dieptescherpte	13,7 mm
Zichtveld-Ø	5,75 - 36,5 mm
Vergroting (x-voudig)	6,3 - 40
Basis breedte	278 mm
Oculair	10×/23B
Werkafstand	89,6 mm
Serie	M
Basis lengte	301 mm
Producttype	Stereomicroscop