



## Stereomicroscop met oplichtende basis, zonder verlichting, Type: M80



### Bestelgegevens

Bestelnummer	491753 M80
GTIN	2050002078215
Artikelklasse	49B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Modulair assortiment en hierdoor optimale aanpassing van de microscoop aan de toepassing.**
- **Parfocaal afgestemd optieksysteem: De scherpte blijft bij het wisselen van de vergroting constant.**
- **Ergonomisch design.**
- **ESD-uitvoering voorkomt schade door statische ontladingen.**

Zoomvergrendelingen: 8 inschakelbare posities, voor repetitieve taken. Basisplaat met anti-shock.

#### Levering:

Optiekdrager, binoculaire schuine tubus 45°, 2× brildragersoculair, objectief achromaat 1.0×, statief, stofhoes (antistatisch).

Oplichtende basis incl. tafelinzetdeel zwart/wit.

#### Accessoires:

LED-verlichting nr. 491755 en doorvallende verlichting nr. 491777 Gr. BLL.

#### Opmerking:

Let op de leveromvang, omdat productafbeeldingen iets kunnen afwijken.

### Technische beschrijving

Dieptescherpte	13,7 mm
Zichtveld-Ø	3,8 - 30,7 mm
Optieksysteem	Greenough parfocaal
Oculair	10×/23B
Zoom	8:1
Vergroting (x-voudig)	7,5 - 60
Basis breedte	278 mm
Serie	M
Werkafstand	83,4 mm
Basis lengte	301 mm
Producttype	Stereomicroscop