

Garant**STATAFEL, Type: 750****Bestelgegevens**

Bestelnummer	974204 750
GTIN	4062406785819
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Statafel van afgekant plaatstaalprofiel met geïntegreerde kabelgoten onder het tafelblad. Met 2 kabeldoorvoeropeningen in de tafelpoten (geschikt voor randaarde-stekkers). Werkblad en tussenlegbord van 25 mm dik bamboeblad, geolied zonder resten. Onderste aflegbord hoogteverstelbaar.

Kleur:

poten en basisframe antracietgrijs RAL 7016, **poedercoating.**

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 1080 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 750 mm

Werkblad dikte: 25 mm

Hoogteverstelbereik onderste legbord: 306 - 906 mm

Technische beschrijving

Hoogte	1080 mm
--------	---------

Breedte	750 mm
Werkblad dikte	25 mm
Diepte	750 mm
Hoogteverstelbereik onderste legbord	306 - 906 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Bladdikte	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Kantoortafel