

**Garant****VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen  $\varnothing d = 25$  mm, Schroefdraad M  $\times$  L: M12X156****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301366 M12X156
GTIN	4062406786014
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

**Toepassing:**

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet<sup>®</sup>-verlengstukken.

**Technische beschrijving**

Buiten- $\varnothing D$	23 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	156 mm
Nuttige lengte $L_1$	100 mm
Schroefdraad M	M12
Boring- $\varnothing D_1$	12,5 mm
Schacht- $\varnothing d$	25 mm
Opname	$\varnothing d = 25$ mm
Inwendige koeling	ja
Trilling	gedempt
Producttype	Verlengstuk

