


Garant**VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen $\varnothing d = 20$ mm, Schroefdraad M \times L:
M10X160****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301364 M10X160
GTIN	4062406785703
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

Toepassing:

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet[®]-verlengstukken.

Technische beschrijving

Buiten- \varnothing D	17,8 mm
Boring- \varnothing D ₁	10,5 mm
Nuttige lengte L ₁	100 mm
Schacht- \varnothing d	20 mm
Totale lengte L _{totaal}	160 mm
Schroefdraad M	M10
Opname	$\varnothing d = 20$ mm
Inwendige koeling	ja
Trilling	gedempt
Producttype	Verlengstuk

