

**Garant****VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen  $\varnothing d = 12$  mm, Schroefdraad M  $\times$  L:  
M6X70****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301381 M6X70
GTIN	4062406786052
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

**Toepassing:**

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet<sup>®</sup>-verlengstukken.

**Technische beschrijving**

Buiten- $\varnothing$ D	9,8 mm
Schacht- $\varnothing$ d	12 mm
Boring- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	6,5 mm
Schroefdraad M	M6
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	70 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	20 mm
Inwendige koeling	ja
Trilling	gedempt
Producttype	Verlengstuk

