

Garant**Krimhouder met 4 koelkanaalboringen, vernikkeld, SK 40 A = 120, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302261 20 |
| GTIN | 4062406786953 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Premium-uitvoering: vernikkelde uitvoering met 4 afsluitbare **koelkanaalboringen**.

Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap (verstelafstand 10 mm).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Levering:

4 stuks M3-sproeibouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------------|
| Koelkanaalboring | afsluitbaar |
| Span-Ø D ₁ | 20 mm |
| Ø D ₂ | 33 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Afkoppellengte A-maat | 120 mm |
| Buiten-Ø D | 42 mm |
| Opname | SK 40 A = 120 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Krimphouder |