


**Garant****Krimhouder met 4 koelkanaalboringen, vernikkeld, HSK-A 63 A = 120, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308194 6
GTIN	4062406786960
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
  - **Gr. 3 – 5 voor hardmetaal, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
  - **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- Premium-uitvoering: Vernikkelde uitvoering met 4 afsluitbare **koelkanaalboringen**.  
Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap (verstelafstand 10 mm).

**Toepassing:**

- **Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**
- **Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.**

**Levering:**

Bij houders met lengteverstelling incl. lengteverstelschroef (vanaf span-Ø D<sub>1</sub> 6 mm).  
4 stuks M3-sproeibouten.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302416, krimpapparaten nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 180.

**Technische beschrijving**

Koelkanaalboring	afsluitbaar
Span-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm

Buiten-Ø D	27 mm
Opname	HSK-A 63 A = 120
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder