

Garant**Krimphouder 3°, slank, HSK-A 100 A = 120, Span-Ø: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308322 4
GTIN	4062406787028
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**
- **Slanke vorm (3°-contour).**

Balanceerkwaliteit 2,5 / 25000 min⁻¹. Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

- **Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.**

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimphouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	20 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Ø D ₂	10 mm
Span-Ø D ₁	4 mm
Opname	HSK-A 100 A = 120
Opnamenorm	DIN 69893

Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder