

**Garant**

**Krimphouder met trillingsdemping, met koelkanaalboringen, SK 40 A = 120,  
Span-Ø D1: 10mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	302207 10
GTIN	4062406787134
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengte-instelling van het gereedschap.**
- **Voor HSS- en VHM-gereedschap.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.**
- **Met draadgaten voor balanceerschroeven.**
- **Versterkte uitvoering resp. contour.**
- **Gepolijst oppervlak.**
- **Speciaal gelagerde HM-kern in het krimphouderlichaam.**

**Voordeel:**

- **Trillingsdempend.**
- **Beter werkstukoppervlak.**
- **Geoptimaliseerde standtijden van het gereedschap.**
- **Verhoogde proceszekerheid.**
- **Geringere neiging tot corrosie door gepolijst oppervlak.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht (h6-schachttolerantie). Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800.

AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419.

Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450.

Balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

## Technische beschrijving

Span- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	10 mm
$\varnothing$ D <sub>3</sub>	50 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
L <sub>2</sub>	65,9 mm
Buiten- $\varnothing$ D	32 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	24 mm
Opname	SK 40 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Krimphouder