

Garant**Krimphouder met trillingsdemping, met koelkanaalboringen, HSK-A 63 A = 120, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308342 8
GTIN	4062406787226
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengte-instelling van het gereedschap.**
- **Voor HSS en VHM-gereedschap.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.**
- **Met draadgaten voor balanceerschroeven.**
- **Versterkte uitvoering resp. contour.**
- **Gepolijst oppervlak.**
- **Speciaal gelagerde HM-kern in het krimphouderlichaam.**

Voordeel:

- **Trillingsdempend.**
- **Beter werkstukoppervlak.**
- **Geoptimaliseerde standtijden van het gereedschap.**
- **Verhoogde proceszekerheid.**
- **Geringere neiging tot corrosie door gepolijst oppervlak.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht (h6-schachttolerantie). Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

HSK-koelvloeistofleiding nr. 309880,
Dopsleutel nr. 309890,
Krimpapparaat, accessoires nr. 354210 - 354440,

Balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Span- \varnothing D ₁	8 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Afkoppellengte A-maat	120 mm
\varnothing D ₂	21 mm
L ₂	57 mm
\varnothing D ₃	53 mm
Buiten- \varnothing D	27 mm
Opname	HSK-A 63 A = 120
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Krimphouder