

Garant

Krimhouder met trillingsdemping, met koelkanaalboringen, HSK-A 100 A = 120, Span-Ø D1: 16mm

**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 308346 16 |
| GTIN | 4062406787301 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengte-instelling van het gereedschap.**
- **Voor HSS en VHM-gereedschap.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.**
- **Met draadgaten voor balanceerschroeven.**
- **Versterkte uitvoering resp. contour.**
- **Gepolijst oppervlak.**
- **Speciaal gelagerde HM-kern in het krimhouderlichaam.**

Voordeel:

- **Trillingsdempend.**
- **Beter werkstukoppervlak.**
- **Geoptimaliseerde standtijden van het gereedschap.**
- **Verhoogde proceszekerheid.**
- **Geringere neiging tot corrosie door gepolijst oppervlak.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht (h6-schachttolerantie). Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

HSK-koelvloeistofleiding nr. 309880,
Dopsleutel nr. 309890,

Krimpapparaat, accessoires nr. 354210 - 354440,
Balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Span-Ø D ₁ | 16 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| L ₂ | 68 mm |
| Ø D ₃ | 88 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 120 mm |
| Buiten-Ø D | 34 mm |
| Koelkanaalboring | afsluitbaar |
| Opname | HSK-A 100 A = 120 |
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Vorm | A |
| Inwendige koeling | ja |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Trilling | gedempt |
| Producttype | Krimphouder |