


**Garant****ER-spanmoer High Speed, Voor ER: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309610 20
GTIN	4062406787318
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en **verhoogde spankracht** en hoge slijt- en corrosiebestendigheid.

**T.b.v.:**

alle standaard-ER-spantanghouders.

**Accessoires:**

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

**Opmerking:**

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	19,5 mm
Voor ER	20 mm
Schroefdraad	M25×1,5
Sleutelwijdte SW	30 mm

Buiten-Ø D	34 mm
Maximaal aanhaalmoment	110 Nm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Spanmoer

---

## Accessoires

Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 30 mm	613300 30
---	-----------