



ER-spanmoer CENTRO P HDC, Type HDC voor ER: 32HDC



Bestelgegevens

Bestelnummer	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Artikelklasse	34F

Omschrijving

Uitvoering:

Mini = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.

MiniSlank = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.

Conisch = alle maten met 'C'.

Standaard = alle andere maten.

Met fijne trapeziumschroefdraad voor hoge spankrachten. Extra lange dubbele geleiding van de ER-spanmoer. Kogelgelagerde spanmoer voor hogere aanhaalmomenten.

T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

Accessoires:

Precisie-ER-spantangen nr. 308981 – 308986, HP nr. 309376 – 309378 en voor Spantangen voor tap nr. 309414; 309418, rolsleutel HDC nr. 309754; 309756.

Opmerking:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

Spanbereik: 2 - 20 mm

Totale lengte L: 27 mm

Buiten-Ø D: 53 mm

Maximaal aanhaalmoment: 180 Nm
Schroefdraad: Tr42×1

Technische beschrijving

Spanbereik	2 - 20 mm
Buiten-Ø D	53 mm
Maximaal aanhaalmoment	180 Nm
Totale lengte L	27 mm
Schroefdraad	Tr42×1
Producttype	Spanmoer