

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Type: 20/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274170 20/2
GTIN	4062406785475
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

Toepassing:

Voor het steekdraaien vanaf diameter $D_{\min} = 14$ mm.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

Totale lengte L	88 mm
t_{\max} Binnenbewerking	3 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	30 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	20 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Systeemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Boorstang

