

**Garant****Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Type: 16/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274170 16/2
GTIN	4062406785468
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

**Toepassing:**

Voor het steekdraaien vanaf diameter  $D_{\min} = 14$  mm.

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte $L_1$ naar achteren geplaatste houders	25 mm
$t_{\max}$ Binnenbewerking	3 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	16 mm
Steekbreedte $w$	1,5 mm
Totale lengte $L$	78 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	14 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Boorstang

