

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, links, Type: 16/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274171 16/2
GTIN	4062406785505
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

Toepassing:

Voor het steekdraaien vanaf diameter $D_{\min} = 14$ mm.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

t_{\max} Binnenbewerking	3 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	25 mm
Totale lengte L	78 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	14 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Systeemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Boorstang

