

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, links, Type: 25/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274171 25/2
GTIN	4062406790332
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

Toepassing:

Voor het steekdraaien vanaf diameter $D_{\min} = 14$ mm.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	1,5 mm
Totale lengte L	103 mm
t_{\max} Binnenbewerking	5 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	40 mm
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	20 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Systeemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Boorstang

