



## Hydraulische assortimenten, Type: ECO



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Pasklaar hydraulisch assortiment in het bereik van 700 bar met alle nodige onderdelen voor de aansluiting op gangbare enkel- en dubbelwerkende hydraulische cilinders.

- **2-traps 1,0 liter handpomp voor een hoge werksnelheid.**
- **100% drukgeteste slangen voor een maximale druk van 720 bar, geproduceerd volgens ISO 22384.**
- **Standaard met het CEJN CIS-slang-identificatiesysteem voor maximale veiligheid.**
- **3/8 inch NPT draadaansluiting, koppelingssysteem conform ISO 14540. Compatibiliteit met meer dan 80% van de hydraulische systemen op de markt.**
- **Alle componenten afzonderlijk bij te bestellen.**

Starterset met alle benodigde basiscomponenten.

#### Levering:

Hydraulische pomp, slangset, aansluitnippel, **zonder olievulling.**

#### Opmerking:

Hydraulische pompen moeten vóór de toepassing met hydraulische olie worden gevuld. Het gebruik van oliën volgens ISO VG 15 of ISO VG 22 wordt aanbevolen.

### Technische beschrijving

Hydraulische aansluiting	3/8 NPT inch
Werkdruk	700 bar

Aantal drukstanden	2
Nuttig tankvolume	1000 ml
Slanglengte	2 m
Producttype	Hydraulisch assortiment