

ELTEN**Laag model grijs VINTAGE Low ESD, S3, EU-schoenmaat: 39****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092230 39
GTIN	4030839220337
Artikelklasse	09P

Omschrijving**Uitvoering:**

Moderne veiligheidsschoen met vintage design.

- **Bovenmateriaal van robuust rundleer.**
- **Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.**
- **Gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-zool L10, antislip.**
- **ESD-uitrusting.**

Veiligheidsschoen met Bioactive binnenvoering. Bijzonder **huidvriendelijk en geurremmend**.
Extra veters meegeleverd (grijs).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Levering:

Inclusief extra veters (grijs).

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 37 – 48.

Technische beschrijving

Materiaal loopzool	TPU-/PU
--------------------	---------

Materiaal teenbeschermpak	Staal
Sluiting	Veter
geschikt voor orthopedische inlegzolen	ja
Grip	ja
Waterdichtheid van de hele schoen	ja
Energieopname bij de hiel	ja
tegen binnendringen van water en wateropname	ja
Veiligheidsklasse	S3
antistatisch	ja
Doorloopzekerheid	Textiel
Schoentype	Schoen, laag model
Bovenmateriaal	Rundleder
EU-schoenmaat	39
Kleur	grijs
olie- en benzineresistente zool	ja
Materiaal voering	ademende voering van textiel
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Serie	VINTAGE
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen