



Hoge veterschoen zwart Xenia SF ESD, S3 NB, EU-schoenmaat: 36



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 092740 36 |
| GTIN | 4044348668825 |
| Artikelklasse | 09C |

Omschrijving

Uitvoering:

Damesveiligheidslaarzen Xenia SF met VARIO Multiflex®-technologie.

- **Ultralicht glad microvezel met markante hoge-frequentieprint.**
- **Naadvrije schoenconstructie.**
- **Zachte en ademende functionele voering.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Slijtvaste neusbescherming van TPU.**
- **TPU-hakdeel voor stabilisatie.**
- **Loopzool TPU Woman Sport ESD, antislip.**
- **Tong.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092741.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpap: Aluminium

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|---|
| Doorloopzekerheid | Textiel |
| Geslacht | Dames |
| EU-schoenmaat | 36 |
| Veiligheidsklasse | S3 |
| Materiaal teenbeschermpak | Aluminium |
| Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Producttype | Veiligheidsschoenen |