



## Ventilator-adembescherming met geïntegreerde hoofd- en gelaatsbescherming PowerCap® Infinity®, Type: SET



### Bestelgegevens

Bestelnummer	097150 SET
GTIN	5038428302722
Artikelklasse	09W

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De **PowerCap® Infinity® combineert 3 soorten beschermingen** in één product. Het motoraangedreven adembeschermingssysteem biedt een bescherming tegen deeltjes, de EVO®5-industriële veiligheidshelm biedt een hoofdbescherming en het vizier beschermt de ogen en het gezicht. **Door het aanbrengen van JSP-oorkappen kan de bescherming worden uitgebreid.**

**Ventilator-adembescherming:** De PowerCap® Infinity® zorgt voor een bescherming tegen deeltjes volgens EN 12941 TH3P met een motorvermogen van 160 l/min zonder ademweerstand en beslaan van het vizier. Incl. snelwissel-bajonetsysteem.

**Hoofdbescherming:** De PowerCap® Infinity® bouwt voort op de EVO®5-industriële veiligheidshelm, die voldoet aan EN 397. De helm biedt dankzij de ABS-schaal bescherming gedurende de hele dag en is door het Evolution® 3D-Adjustment™-gordelsysteem zeer comfortabel.

**Oog- en gelaatsbescherming:** de PowerCap® Infinity biedt oogbescherming volgens EN 166. Door het vizier is het gehele gezicht beschermd tegen rondvliegende deeltjes.

#### Norm:

EN 397, EN 12941 Schutzstufe TH3P, EN 166.

#### Levering:

1× PowerCap® Infinity®, 1× accu, 1× laadstation, 1× paar TH3-partikelfilters, 1× paar voorfilters, 1× luchtstroomindicator, 1× tas.

**Opmerking:**

**NB Bekijk het document in de verpakking voor de instructievideo's van de PowerCap® Infinity®!**

---

## Technische beschrijving

Fabrikantnummer	CEA646-001-100
Producttype	Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

---

## Accessoires

Reserveaccu Type CHARGE	097155 CHARGE
Laadstation en netadapter Type BATTERY	097154 BATTERY
Set verwisselbare filters Type P3	097151 P3
Reservevizier Type VISOR	097152 VISOR
Afzetbaar vizierset, 10-delig Type FOIL	097153 FOIL
Helmriem Type STRAP	097156 STRAP
Set verwisselbare filters Type VF	097151 VF