

uvex**Handschoenen, paar uvex 60090, Handschoenmaat: 6**

Bestelgegevens

Bestelnummer	094294 6
GTIN	4048612085998
Artikelklasse	04W

Omschrijving

Uitvoering:

uvex 18 Gauge snijbestendige handschoenen van gepatenteerde **Bamboo TwinFlex®** technologie. Bestaat voor 45% uit gerecyclede polyamide en bamboe viscose. Bijzonder comfortabel dankzij goede ademing en **adaptieve pasvorm**. Verhoogde standtijd dankzij **hoge slijtvastheid** en versterkte duimkromming.

Toepassing: Geschikt voor droge en licht vochtige werkomgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Het model is overeenkomstig EN 407 geschikt voor contactwarmte tot +100 °C.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	6
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Handschoeneigenschap	Levensmiddelen certificering

Breitechnologie	18G
Kleding standaard	Oeko-Tex-standaard 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Dragermateriaal	Bamboe-viscose, HPPE, staal, PA, elastaan
Coating	Aqua-polymeer Xtra Grip schuim
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	groen
Norm	EN 407
Contacthitte tot	100 °C
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	D
Producttype	Snijbestendige handschoenen