



## Precisiemeetklok schokbestendig, Meetbereik / behuizing-Ø: 10/58mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	432140 10/58
GTIN	7630041109900
Artikelklasse	45A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. **Schokbestendige** precisiemeetklokken. Opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzer op wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand. Buitenring met 2 verstelbare tolerantie markeringen. Centrale wijzer voor 1/100 mm-aflezing, kleine wijzer van de tweede schaal voor 1-mm-aflezing.

#### Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

### Technische beschrijving

Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Meetbereik	0 - 10 mm
Kalibratie	C1
Meetkracht	0,56 - 0,84 N
Aflezing per wijzeromwenteling	1 mm
Schaalverdeling	0,01 mm

Aflezing	1/100 mm
Behuizing-Ø	58 mm
Norm	DIN 878
Meetafwijking MPE (meetbereik)	15 µm
Draaibare wijzerplaat	ja
verstelbare tolerantie markeringen	ja
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

### Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10