



Precisiemeetklok IP67, schokbestendig, Meetbereik / behuizing-Ø: 10/61,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	432230 10/61,5
GTIN	7630041151787
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiemeetklokken met schokbescherming, **beschermd tegen spatwater, olie, vuil, etc.** Taster aan schacht afgedicht met rubber balg, bovenaan afgedicht met beschermhuls. Achterwand afgedicht, glas en buitenring strak aaneengeschroefd. Opspanschacht-Ø 8 mm h6.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Norm	DIN 878
Aflezing per wijzeromwenteling	1 mm
Schaalverdeling	0,01 mm
Opspanschacht-Ø h6	8 mm

IP-klasse	IP 67
Behuizing-Ø	61,5 mm
Kalibratie	C1
Meetkracht	1,04 - 1,56 N
Aflezing	1/100 mm
Meetbereik	0 - 10 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik)	15 µm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10