

**Mini-meetklok IP67, schokbestendig, Meetbereik / behuizing-Ø: 5/40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	432670 5/40
GTIN	7630041151794
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Mini-precisiemeetklokken met robuuste metalen behuizing, opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzer op wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand. Gele wijzerplaat voor betere aflezing.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Meetkracht	0,63 - 0,77 N
Aflezing per wijzeromwenteling	0,5 mm
IP-klasse	IP 67
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Meetbereik	0 - 5 mm

Schaalverdeling	0,01 mm
Kalibratie	C1
Behuizing-Ø	40 mm
Draaibare wijzerplaat	ja
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

Dienstverlening

KalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
---	-----------