



Precisiemeetklok, beschermd tegen schokken, Meetbereik / behuizing-Ø: 1/44,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	433407 1/44,5
GTIN	7630041151831
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, mat verchromde messing behuizing; glas onbreekbaar. Opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen. Zeer nauwkeurige uitvoering. De belangrijkste delen van het meetwerk zijn **edelsteengelagerd**. Centrale wijzer **voor 1/1000 mm-aflezing**. Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer. Nagenoeg constante meetkracht over het hele meetbereik.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Schaalverdeling	0,001 mm
Meetbereik	0 - 1 mm
Norm	Fabrieksnorm
Behuizing-Ø	44,5 mm
Aflezing per wijzeromwenteling	0,2 mm

Kalibratie	C2
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Meetkracht	0,8 - 1,2 N
Aflezing	1/1000 mm
Draaibare wijzerplaat	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal behuizing	Messing
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,001 Maximaal meetbereik 5 mm

023020 5