


**TESA****Mini-meetsklok schokbestendig, Meetbereik / behuizing-Ø: 5/40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	432570 5/40
GTIN	7630041109894
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Mini-precisiemeetsklokken met robuuste metalen behuizing, opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzer op wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand. Gele wijzerplaat voor betere aflezing.

**Accessoires:**

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Verpakking: stevige box

Kalibratie: C1

Schaalverdeling: 0,01 mm

Aflezing per wijzeromwenteling: 0,5 mm

Meetkracht: 0,63 - 0,77 N

**Technische beschrijving**

Aflezing per wijzeromwenteling	0,5 mm
Kalibratie	C1
Schaalverdeling	0,01 mm

Meetbereik	0 - 5 mm
Behuizing-Ø	40 mm
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Meetkracht	0,63 - 0,77 N
Draaibare wijzerplaat	ja
schokbestendig	ja
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023010 10
Merken Laseropschrift Type	018940