



Krimptang voor adereindhulzen, Voor draaddoorsnede: 16mm²



Bestelgegevens

Bestelnummer	729465 16
GTIN	4049002150746
Artikelklasse	73T

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.

Exakte **parallelpersing** met synchroon aangedreven persbekken. **Zeskantkrimping** volgens DIN = ruimtebesparend. Persvorm volgens DIN 46228.

Tang gebruineerd, bekken verchroomd.

Ook voor Twin-adereindhulzen tot 2x10 mm².

Technische beschrijving

totale lengte	180 mm
Voor draaddoorsnede	0,08 - 16 mm ²
Oppervlak	gebruineerd
Producttype	Krimptang