



Elektriciens multigereedschap NexStrip®, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	729501 1
GTIN	4003773088165
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterste stabiele en lichte tangbody van glasvezelversterkte kunststof met ergonomische 2-componenten greep. Strippen van flexibele en massieve leidingen van 0,03 - 10 mm² (AWG 32 - 8). Door fijnafstelling optimale aanpassing aan speciale materialen of temperaturomstandigheden.

Snelle, nauwkeurige vierkantpersing van afzonderlijke adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4, van 0,25 - 4 mm². Zelfinstellend – maakt snel wisselen tussen diverse maten mogelijk. Met lengteaanslag en draadsnijder.

Voordeel:

Snijden en strippen van de kabel en **krimpen** van de adereindhulzen **met één gereedschap**, tijdrovend wisselen van gereedschap vervalt.

Toepassing:

Voor het koppelen van elektronische apparaten, zoals PLC (opslag programmeerbare besturing), in huisinstallaties of in de stacaravan.

Reservedeel:

Reservemes onder nr. 728714 gr. 10 en lengteaanslag onder nr. 728715 gr. 10 verkrijgbaar.

Technische beschrijving

voor kabels doorsnijden (krimpen)	0,25 - 4 mm ²
voor draaddoorsnede (snijden en strippen)	0,03 - 10 mm ²

totale lengte	190 mm
Producttype	Krimptang

Accessoires

Mes voor striptang Voor draaddoorsnede 10 mm ²	728714 10
Lengteaanslag voor striptang Voor draaddoorsnede 10 mm ²	728715 10